

**Værktøjsholder, form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 30 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319010 30     |
| GTIN                | 4045197223913 |
| Artikelklasse       | 32V           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

h<sub>5</sub>: 38 mm

h<sub>6</sub>: 35 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Skaft-Ø d <sub>1</sub> | 30 mm  |
| Farvekode VDI-skaft    | VDI 30 |

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| $h_5$       | 38 mm              |
| $l_2$       | 40 mm              |
| $l_1$       | 22 mm              |
| $b_1$       | 70 mm              |
| $h_6$       | 35 mm              |
| $b_2$       | 35 mm              |
| $h_2$       | 29 mm              |
| $h_1$       | 20 mm              |
| Form        | B                  |
| Produkttype | VDI-værktøjsholder |