

Garant**Gevind-hurtigskiftepatron, HSK-A 100, Gevindskæreområde: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334656 M3-12
GTIN	4045197488565
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
 - Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.
- Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Topnøgle nr. 309890.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: DIN 69893

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 41 mm

Indv. Ø D₁: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 80 mm

Teknisk beskrivelse

Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Indv. Ø D ₁	19 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Udvendig Ø D	41 mm
Længdeudligning, træk	7,5 mm
Gevindskæreamråde	M3 – M12
Adapter	HSK-A 100
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335610 9
HSK-kølemiddelrør Til HSK 100	309880 100
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335645 4,5
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335645 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
	335610 8

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 8 mm

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 8 mm

335645 8

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 8 mm

335420 8

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 9 mm

335420 9

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 4,5 mm

335420 4,5

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

335610 10

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 7 mm

335645 7

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 7 mm

335610 7

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 6 mm

335645 6

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 7 mm

335420 7

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 9 mm

335645 9

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

335420 10

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 4,5 mm

335610 4,5

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 3,5 mm

335645 3,5

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 11 mm

335420 11

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 6 mm

335610 6