

Garant**eco-værktøjsholder, form B6 radial venstre, lang, Skaft-Ø d1: 30 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319081 30
GTIN	4045197584335
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 28 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	30 mm
l ₂	40 mm
b ₂	65 mm
h ₆	28 mm
h ₂	29 mm
h ₅	38 mm
h ₁	20 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
l ₁	22 mm
b ₁	100 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder