

Garant**eco-værktøjsholder, form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319011 20
GTIN	4045197523617
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	20 mm
b ₂	30 mm
h ₁	16 mm
l ₂	30 mm
l ₁	16 mm
h ₅	30 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
h ₆	25 mm
h ₂	22 mm
b ₁	55 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder