

**Værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 30 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319060 30
GTIN	4045197223944
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Teknisk beskrivelse

h ₂	29 mm
----------------	-------

Skaft-Ø d_1	30 mm
l_2	40 mm
b_2	35 mm
b_1	70 mm
h_6	35 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
h_5	38 mm
l_1	22 mm
h_1	20 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder

Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------