

 kurtz ersa

Gasloddeapparat „Independent“, ERSA type: 130



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082250 130
GTIN	4003008061550
Artikelklasse	04C

Beskrivelse

Udførelse:

Ergonomisk gasloddekolbe med **komfortabel piezo-tænding**. Anvender almindelig butangas (som lightere).

Anvendelse:

Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejde, især når der ikke er nogen strømforsyning, eller når strømmen er blevet afbrudt.

Leveringsomfang:

Inklusive mejselformede loddespidser 1,0; 2,4; 3,2 og 4,8 mm. Flammedyse (op til maks. 1400 °C), gasdysse (op til maks. 700 °C), glødekniv, reflektorplade til krympning af krympeslanger, rengøringsvamp og svampebeholder i praktisk kunststofboks.

Teknisk beskrivelse

Gastype	Butangas
Loddespidsbredde	1 - 4,8 mm
Varmeeffekt kan indstilles trinløst	25 - 130 W
Driftstid pr. gasfyldning	40 - 120 min
Tændingstype	Piezo-tænding
Maks. loddespidstemperatur	580 °C
Vægt, gasloddekolbe	121 g
Opvarmningstid	ca. 50 s

Produkttype

Loddekolbe

Tilbehør

Loddespids Producentbetegnelse G132KN

082400 G132KN