

Garant**eco-værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319001 40
GTIN	4045197523600
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Teknisk beskrivelse

b_2	42,5 mm
h_2	34 mm
l_1	22 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
b_1	85 mm
Skaft-Ø d_1	40 mm
h_6	42,5 mm
l_2	44 mm
h_1	25 mm
h_5	48 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder

Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------