

**Værktøjsholder, form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319100 50
GTIN	4045197373724
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Skaftbredde b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftbredde b <sub>3</sub>	26 mm
l <sub>1</sub>	100 mm

b <sub>2</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
h <sub>2</sub>	41 mm
h <sub>1</sub>	32 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder

---

## Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------