

ALZMETALL
we drive productivity**Søjleboremaskine ALZTRONIC, Maks. bor-Ø i stål: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	076560 16
GTIN	2050001755384
Artikelklasse	03P

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv, langtidsholdbar og præcis søjleboremaskine.

- **Vekselstrømsmotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digital visning af omdrejningstal.**
- **Trinløs justering af omdrejningstallet.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Drejelig spindelbeskyttelse med elektrisk sikring.**
- **Paddehattetrykknop (med indgreb) til NØDSTOP.**
- **24 måneders garanti, 10 års reservedelsgaranti.**
- **Uden borepatron.**

Med stift borehoved og højderegulerbart og drejeligt maskinbord

Bemærk:

Andre søjleboremaskiner på forespørgsel.

Producentbetegnelse: ALZTRONIC 16

Effektforbrug: 540 W

maks. omdrejningstal: 100 - 2000 min⁻¹

Værktøjholder: MK2

Maks. gevindbor-Ø i stål: M12

Spindelvandring: 80 mm

Teknisk beskrivelse

Søjle-Ø	65 mm
Spindelvandring	80 mm
Tilspænding	manuelt
Afstand spindelgrundplade, minimal	437 mm
Maks. gevindbor-Ø i stål	M12
Maskingrundplade, bredde, effektiv støtteflade	300 mm
Maskinbord, bredde, effektiv støtteflade	240 mm
Maskinbord, længde, effektiv støtteflade	300 mm
Afstand spindelgrundplade, maksimal	437 mm
Effektforbrug	540 W
Maks. bor-Ø i stål	16 mm
Værktøjsholder	MK2
Afstand spindelmaskinbord, maksimal	357 mm
Afstand spindelmaskinbord, minimal	75 mm
Højdeindstilling af maskinbord	Håndsving
Maskingrundplade, højde, effektiv støtteflade	240 mm
Vægt	83 kg
maks. omdrejningstal	100 - 2000 min ⁻¹
Producentbetegnelse	ALZTRONIC 16
Udladning	190 mm
T-notens nominelle mål	12 mm
Antal T-noter	2
T-not-afstand	80 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Boremaskine