

Garant**eco-værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 30 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319061 30
GTIN	4045197523686
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	30 mm
b ₁	70 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
h ₂	29 mm
b ₂	35 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm
l ₂	40 mm
h ₅	38 mm
h ₆	35 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder