

**Garant****eco-værktøjsholder, form B3 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319051 40
GTIN	4045197523662
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT eco** – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

h<sub>5</sub>: 48 mm

h<sub>6</sub>: 42,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

$l_1$	22 mm
Skaft-Ø $d_1$	40 mm
$h_1$	25 mm
$b_2$	42,5 mm
$h_6$	42,5 mm
$h_5$	48 mm
$h_2$	34 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
$l_2$	44 mm
$b_1$	85 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder