

Garant**eco-værktøjsholder, form B5 radial højre, lang, Skaft-Ø d1: 30 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319071 30
GTIN	4045197584311
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 28 mm

Teknisk beskrivelse

h_6	28 mm
h_1	20 mm
l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_5	38 mm
Skaft-Ø d_1	30 mm
h_2	29 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder