

Garant**eco-værktøjsholder, form B5 radial højre, lang, Skaft-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319071 40
GTIN	4045197584328
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Teknisk beskrivelse

b ₁	118 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h ₂	34 mm
h ₁	25 mm
l ₂	44 mm
h ₆	32,5 mm
b ₂	75,5 mm
h ₅	48 mm
l ₁	22 mm
Skaft-Ø d ₁	40 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder