



## Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M6 – 20, Snittapskaft- Ø: 8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335430 8
GTIN	4045197152558
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

#### Anvendelse:

Til gevindskærepatroner, der kan udløses.

#### Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

### Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	8 mm
Skafffirkant	6,2 mm
Spiraltapområde	M6 – 20
Udvendig Ø D	46 mm
Skaff-Ød	31 mm

Tilslutningslængde L	35 mm
Udhængslængde H	11 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats