



## Loddestation, Producentbetegnelse: ANA60



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082300 ANA60
GTIN	
Artikelklasse	04C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Temperaturregulerede loddestationer med keramisk PTC-varmeelement og indvendigt opvarmet Ersadur-Longlife-loddespidser (præcis temperaturregistrering). **Basismodel** med et fremragende forhold mellem pris og ydelse.

#### Anvendelse:

Til alle loddebehov inden for elektronik og elektroteknik.

### Teknisk beskrivelse

Opvarmningseffekt	190 W
Opvarmningstid til 280° C	ca. 60 s
Vægt af loddekolbe uden tilledning	60 g
Varmeeffekt	60 W
Producentbetegnelse	ANA60
Reguleringsområde, loddespidstemperatur	150 - 450 °C
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Loddestation

**Tilbehør**

Loddespids Producentbetegnelse 832EDLF	082400 832EDLF
Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd- Ø 1 mm	082365 1
Aflodningspumpe PDD03, kunststof, antistatisk	082355
Loddespids Producentbetegnelse 832SDLF	082400 832SDLF
Loddefedt, 20 g	082370
Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd- Ø 1,5 mm	082365 1,5
Loddespids Producentbetegnelse 832CDLF	082400 832CDLF