

Garant**Krympepatron 3°, slank, HSK-E 50 A = 70, Spænde-Ø D1: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308308 10
GTIN	4045197480408
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**
- **Slank konstruktion (3°-kontur).**

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min⁻¹.**Anvendelse:**

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	10 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Ø D ₂	16 mm
Udvendig Ø D	21 mm
Adapter	HSK-E 50 A = 70
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 40000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/308308-10>