



Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M6 – 20, Snittapskaft- Ø: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335430 10
GTIN	4045197152572
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til gevindskærepatroner, der kan udløses.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (R_m 600 – 800 N/mm²). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	10 mm
Skaftfirkant	8 mm
Spiraltapområde	M6 – 20
Udvendig Ø D	46 mm
Skaft-Ød	31 mm

Tilslutningslængde L	35 mm
Udhængslængde H	11 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats