



## Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling, M3 – 12, Snittapskaft- Ø: 8mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335610 8
GTIN	4045197152671
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Hurtigskifteindsatser **med** sikkerhedsglidekobling.

**Anvendelse:**

Til bundhulsboringer.

**Bemærk:**

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

### Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	8 mm
Skaftfirkant	6,2 mm
Spiraltapområde	M3 – 12
Udvendig Ø D	32 mm
Skaft-Ød	19 mm

Tilslutningslængde L	21,5 mm
Udhængslængde H	25 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats