



Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M14 – 33, Snittapskaft-Ø: 28mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335440 28
GTIN	4045197335968
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til gevindskæreproner, der kan udløses.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (R_m 600 – 800 N/mm²). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	28 mm
Skafffirkant	22 mm
Spiraltapområde	M14 – 33
Udvendig Ø D	68 mm
Skaft-Ød	48 mm

Tilslutningslængde L	55,5 mm
Udhængslængde H	14 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats