

HOLEX**Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M3 – 12, Snittapskaft- Ø: 9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	335420 9
GTIN	4045197152503
Artikelklasse	32H

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til gevindskærepatroner, der kan udløses.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (R_m 600 – 800 N/mm²). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	9 mm
Skafffirkant	7 mm
Spiraltapområde	M3 – 12
Udvendig Ø D	30 mm
Skaff-Ød	19 mm

Tilslutningslængde L	21,5 mm
Udhængslængde H	7 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats