



Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling, M6 – 20, Snittapskaft- Ø: 9mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335620 9
GTIN	4045197152749
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser **med** sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til bundhulsboringer.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (R_m 600 – 800 N/mm²). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	9 mm
Skafffirkant	7 mm
Spiraltapområde	M6 – 20
Udvendig Ø D	50 mm
Skaft-Ød	31 mm

Tilslutningslængde L	35 mm
Udhængslængde H	34 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats