

Garant**eco-værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319161 20
GTIN	4045197523761
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Skaftbredde b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Teknisk beskrivelse

b ₂	27 mm
l ₁	55 mm
Skaft-Ø d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
h ₆	30 mm
h ₅	25 mm
Skaftbredde b ₃	13 mm
b ₁	52 mm
h ₁	16 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder