

Garant**eco-værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319161 25
GTIN	4045197528629
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 58 mm

b₂: 33 mm

Skaftbredde b₃: 19 mm

h₅: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø d ₁	25 mm
Skaftbredde b ₃	19 mm
l ₁	55 mm
b ₂	33 mm
b ₁	58 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 25
h ₂	22 mm
h ₆	30 mm
h ₁	16 mm
h ₅	25 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder