

Garant**Krympepatron, slank, lang 4° 30', HSK-A 63 A = 160, Spænde-Ø D1: 10mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	308334 10
GTIN	4045197505194
Artikelklasse	31A

Beskrivelse

Udførelse:

- Udvendig diagonal 4°30'.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- HSK-funktionsflader bearbejdede.

Anvendelse:

- På særligt svært tilgængelige steder.
- Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	160 mm
Spænde-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	18 mm
Udvendig Ø D	33 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1

Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/308334-10>