

**Garant****eco-værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 50 mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319111 50
GTIN	4045197578792
Artikelklasse	31V

## Beskrivelse

### Udførelse:

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

### Anvendelse:

Til planindstikning.

### Norm:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Skaftbredde b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

## Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 50
$h_6$	60 mm
$b_2$	50 mm
$h_5$	50 mm
$l_1$	100 mm
$h_1$	25 mm
$h_2$	34 mm
Skaft- $\emptyset$ $d_1$	50 mm
$b_1$	100 mm
Skaftbredde $b_3$	26 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder