

**Garant****eco-værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319161 50
GTIN	4045197578808
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT eco** – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: C

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 100 mm

$b_2$ : 50 mm

Skaftbredde  $b_3$ : 26 mm

$h_5$ : 50 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
Skaftbredde b <sub>3</sub>	26 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>5</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder