

**Værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319160 50
GTIN	4045197373793
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

Skaftbredde b₃: 26 mm

h₅: 50 mm

Teknisk beskrivelse

h ₂	41 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
h ₁	32 mm

h_6	60 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Skaftbredde b_3	26 mm
l_1	100 mm
Skaft-Ø d_1	50 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder