

**Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319170 50
GTIN	4045197373847
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

Skaftbredde b<sub>3</sub>: 30 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

**Teknisk beskrivelse**

h <sub>1</sub>	32 mm
h <sub>6</sub>	60 mm

$h_2$	41 mm
$b_1$	100 mm
$l_1$	100 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
$b_2$	50 mm
Skaftbredde $b_3$	30 mm
Skaft-Ø $d_1$	50 mm
$h_5$	50 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder