

Garant**ER-spændetangspatron, PSC 63 kort, til ER-spændepatronstørrelse: 32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308515 32
GTIN	4045197471628
Artikelklasse	31C

Beskrivelse**Udførelse:**

- Med RFID-/balluff-chip-hul.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300, kølemiddelrør nr. 309885 og topnøgle nr. 309893.

Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.

Indvendig køling: ja

Spændeområde: 2 - 20 mm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Udvendig Ø D: 50 mm

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610: 32

Teknisk beskrivelse

Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610	32
--	----

Spændeområde	2 - 20 mm
Til ER-spændetænger	32
Udragende længde, A-mål	60 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Spænde-Ø D ₁	2-20 mm
Adapter	PSC 63 kort
Holder-standard	ISO 26623-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	309001 3
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309024
ER-spændetangssæt, 8 dele, 4-16, 20mm med tætning	309026
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308986 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm	308986 17
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308986 11
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	308981 18
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 19 mm	309002 19
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 17 mm	309002 17
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308981 5
	309002 16

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 16 mm

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 6 mm

309002 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm

308981 19

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm

309001 11

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 17 mm

309001 17

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm

309001 7

ET-spændetænger til gevindboring, med
aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 11 mm

309432 11

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm

309001 18

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm

309000 15

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm

308981 3

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm

309001 10

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm

308981 8

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm

308986 15

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm

309000 20

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm

309001 8

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 7 mm

309002 7

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm

308986 6

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm

309000 7

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm

308986 9

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm

309000 5

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom.
spænde-Ø d 4 mm

309002 4

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm

309001 15

ET-spændetænger til gevindboring, med
aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 12 mm

309432 12

HiRunER spændenøgle til momentnøgle Type 32

309749 32

ET-spændetænger til gevindboring, med
aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm

309432 10

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	309001 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	309000 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	309000 14
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm	309432 9
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 20 mm	308986 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308981 15
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308981 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	309000 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	309001 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308981 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	309002 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 20 mm	309002 20
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308981 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	308981 17
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	309002 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308986 10
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	309001 19
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	309001 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 19 mm	309000 19

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	309001 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308981 6
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	309002 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	309002 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	309002 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 20 mm	308981 20
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm med tætning og sprøjtedyser	309285
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308986 3
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	309002 5
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 18 mm	309002 18
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 19 mm	308986 19
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308986 7
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 32	309680 32
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	309001 14
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	309002 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308981 14
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308981 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm	309280
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308986 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308986 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308986 5

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	309001 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308981 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308986 4
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	309001 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308981 12
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	309002 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	309001 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308986 16
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	309002 3
ER-spændetangssæt, 18 dele, 3-20mm med tætning	309284
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308981 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 18 mm	308986 18
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	309001 13
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	309002 13
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308981 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	309000 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308986 14