

**Garant****Whistle Notch-holder, PSC 63 kort, Spænde-Ø D1: 14mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308510 14     |
| GTIN                | 4045197486233 |
| Artikelklasse       | 31C           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft og hældende spændeflade (2°) iht. DIN 1835 Form E og DIN 6535 Form HE (= Whistle-Notch).

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

**Teknisk beskrivelse**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>                 | 14 mm                             |
| Udragende længde, A-mål                 | 80 mm                             |
| Udvendig Ø D                            | 44 mm                             |
| Adapter                                 | PSC 63 kort                       |
| Holder-standard                         | ISO 26623-1                       |
| Indvendig køling                        | ja                                |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup> |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Rundløbsnøjagtighed  | ≤ 3 μm            |
| Spåntagningsstrategi | HPC               |
| Spåntagningsstrategi | HSC               |
| Produkttype          | Fladespændepatron |

### Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/308510-14>