

**Borestangholder Form E2, VDI 50, Boring d2 (H7): 16 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319405 16     |
| GTIN                | 4045197374066 |
| Artikelklasse       | 32V           |

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang.

**Norm:**

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: E

Farvekode VDI-skaft: VDI 50

l<sub>6</sub>: 90 mm

l<sub>7</sub>: 76 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| l <sub>6</sub>             | 90 mm  |
| d <sub>8</sub>             | 98 mm  |
| Boring d <sub>2</sub> (H7) | 16 mm  |
| l <sub>7</sub>             | 76 mm  |
| Form                       | E      |
| VDI-størrelse              | VDI 50 |
| d <sub>6</sub>             | 98 mm  |
| Farvekode VDI-skaft        | VDI 50 |

Produkttype

VDI-værktøjsholder