



Snittapforlænger, Type: 13L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 13L
GTIN	4045197429520
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind-Ø d_1 DIN 374/376	M22–24
Til indspændingslængde l_1	43 mm
Til firkant K_1	14,5 mm
Forlænger Ø D_3	18 mm
Forlænger L_3	330 mm
Forlænger L_2	100 mm
Forlænger Ø D_4	26 mm
Til gevindskæft-Ø d_2	18 mm
Forlænger K_2	14,5 mm

Produkttype

Forlænger