

**Sæt med papirafdækningstape, Bredde×længde (mm×m): 25X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083645 25X50
GTIN	4005801208460
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**tesakrepp® 4329** er en **let kreppet** tynd og **fleksibel papirafdækningstape**, har en høj vådslibestyrke og god **lak- og fillerhæftning**. Den er desuden egnet til generelle **afdæknings- og lakeringsopgaver** ved temperaturbelastninger op til 70 °C.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

**Teknisk beskrivelse**

Tykkelse	0,13 mm
Bredde	25 mm
Producentbetegnelse	tesakrepp® 4329
Farve	gullig
Længde	50 m
Strækkevne	10 %

Klæbemiddel	Naturgummi
Trækstyrke	0,33 N/mm
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
Bæremateriale	Papir
Bemærk	Mulighed for påskrift
Bemærk	Kan rives af med hånden
Bemærk	Kan repulperes
Antal klæbebånd	12
temperaturbestandig op til	70 °C
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Med liner	nej
Klæbekraft på stål	0,28 N/mm
Anvendelse	Afdækningsarbejder
Klæbebåndstype	enkelt-sided
Produkttype	Klæbebånd