

SWISS TOOLS

**Borestangholder Venstre, PSC, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål:
40/15-110mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320406 40/15-110
GTIN	2050001715159
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 – 320626 finder du i reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Reservedel	P05
Plattestørrelse	15
Aksel-spidsafstand f	22 mm
Udragende længde, A-mål	110 mm
Minimumforborings-Ø D ₁ min	40 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Skaft-Ø	40 mm
Nyttelængde L _N	90 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 26623-1
Indvendig køling	ja

Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Produkttype	Borestangsholder