



Snittapforlænger med IK, Type: 7



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 338450 7 |
| GTIN | 4045197603586 |
| Artikelklasse | 32H |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------|
| Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 371 | M9 |
| Forlænger Ø D ₄ | 15 mm |
| Til gevindskæft-Ø d ₂ | 9 mm |
| Forlænger K ₂ | 7 mm |
| Forlænger L ₂ | 60 mm |
| Til indspændingslængde l ₁ | 31 mm |
| Til firkant K ₁ | 7 mm |
| Forlænger Ø D ₃ | 9 mm |

| | |
|--|-----------|
| Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376 | M12 |
| Forlænger L ₃ | 130 mm |
| Produkttype | Forlænger |