



Snittapforlænger med IK, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338450 12
GTIN	4045197603685
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparringer, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger L ₃	200 mm
Forlænger Ø D ₄	22 mm
Forlænger L ₂	90 mm
Til firkant K ₁	12 mm
Forlænger K ₂	12 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M20
Forlænger Ø D ₃	16 mm
Til indspændingslængde l ₁	41 mm

Til gevindskift-Ø d ₂	16 mm
Produkttype	Forlænger