



ER-spændetangspatron Form ADB, BT 40 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	302780 25
GTIN	4250122615330
Artikelklasse	36E

Beskrivelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus.
Alle skafter er brunerede.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetængeriht. **DIN 6499 – form A og form B.**

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner nr. 308881 – 309434, ER-spændenøgler nr. 309680 – 309745 hhv. nr. 613300.
Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Spåntagningsstrategi: HSC

Spændeområde: 1 - 16 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 42 mm

Ekstra ER-spændemøtrik: 25

ER-spændenøgle: 25

Teknisk beskrivelse

Ekstra ER-spændemøtrik	25
Til ER-spændetænger	25

Spændeområde	1 - 16 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
ER-spændenøgle	25
Udvendig Ø D	42 mm
Adapter	BT 40 A = 100
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 20000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Spændepatron

Tilbehør

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308946 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308941 5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308960 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308960 14
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308959 12
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308760 40
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308941 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308959 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308941 6
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308946 14
ER-spændetangssæt, 7 dele, 4-16mm med tætning	309022
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308959 13

ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 6 mm	308962 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308941 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 4 mm	308962 4
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308959 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308941 2
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308941 10
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308960 12
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308946 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308960 8
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 7 mm	308959 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308959 10
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm med tætning og sprøjtedyser	309245
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm	309240
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 12 mm	308946 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308946 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308941 13
Spændebolt Hurco 45° med pasning tætnet Passer til konus 40	308802 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 13 mm	308946 13
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 13 mm	308962 13
	309430 9

ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 9 mm

ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308959 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 7 mm	308941 7
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 4 mm	308959 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 11 mm	308946 11
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 10 mm	308960 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 10 mm	308946 10
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 14 mm	308959 14
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 9 mm	308962 9
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308941 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308959 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 15 mm	308946 15
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 12 mm	308941 12
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 6 mm	309430 6
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 40	308810 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 15 mm	308962 15
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 16 mm	308962 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308960 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 8 mm	308941 8
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 5 mm	308962 5
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308812 40
Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet Passer til konus 40	308806 40
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40

ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 14 mm	308941 14
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 8 mm	309430 8
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308941 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 3 mm	308941 3
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308790 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 15 mm	308960 15
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308946 16
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 13 mm	308960 13
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 8 mm	308946 8
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 40	308785 40
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308960 4
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 11 mm	308960 11
Spændebolt Hurco 45° med 4 mm boring og pasning tætnet Passer til konus 40	308801 40
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 8 mm	308962 8
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 40	308765 40
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 10 mm	309430 10
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 10 mm	308962 10
ER-spændetangssæt, 15 dele, 2-16mm med tætning	309244
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 4 mm	308941 4
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308959 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 7 mm	308962 7
ET-spændetænger til gevindboring, med aksialkompensation Nom. spænde-Ø d 7 mm	309430 7
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 6 mm	308960 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 5 mm	308960 5
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 5 mm	308946 5

Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 40	308795 40
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308959 6
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 2 mm	308960 2
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 11 mm	308962 11
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 9 mm	308946 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 3 mm	308962 3
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 9 mm	308960 9
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 14 mm	308962 14
ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser Nom. spænde-Ø d 12 mm	308962 12
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 3 mm	308959 3
ER-spændenøgle Til ER-spændetangspatron 25	309680 25
ER-spændetang Nom. spænde-Ø d 16 mm	308960 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 16 mm	308959 16
ER-spændetang med tætning Nom. spænde-Ø d 6 mm	308946 6