



Snittapforlænger, Type: 5L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 5L
GTIN	4045197336682
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind-Ø d_1 DIN 371	M7
Til nom. gevind-Ø d_1 DIN 374/376	M9–10
Forlænger K_2	5,5 mm
Til firkant K_1	5,5 mm
Forlænger Ø D_3	7 mm
Til gevindskæft-Ø d_2	7 mm
Forlænger L_3	230 mm
Forlænger L_2	70 mm
Til indspændingslængde l_1	26 mm

Forlænger Ø D ₄	12,1 mm
Produkttype	Forlænger