



Snittapforlænger, Type: 10L



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 338400 10L |
| GTIN | 4045197336781 |
| Artikelklasse | 32H |

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------|
| Til nom. gevind- \varnothing d_1 DIN 374/376 | M16 |
| Til firkant K_1 | 9 mm |
| Til indspændingslængde l_1 | 36 mm |
| Forlænger L_3 | 230 mm |
| Forlænger \varnothing D_3 | 12 mm |
| Forlænger \varnothing D_4 | 18 mm |
| Forlænger K_2 | 9 mm |
| Forlænger L_2 | 90 mm |
| Til gevindskæft- \varnothing d_2 | 12 mm |

Produkttype

Forlænger