



## Snittapforlænger med IK, Type: 8L



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338450 8L
GTIN	4045197603616
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

#### Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparringer, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

#### Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind-Ø $d_1$ DIN 371	M10
Til gevindskæft-Ø $d_2$	10 mm
Til indspændingslængde $l_1$	33 mm
Forlænger Ø $D_4$	15 mm
Forlænger Ø $D_3$	10 mm
Til firkant $K_1$	8 mm
Forlænger $L_2$	80 mm
Forlænger $K_2$	8 mm

Forlænger L <sub>3</sub>	230 mm
Produkttype	Forlænger