



Selvspændende højtydende borepatron Spiro, Type: 65/10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	341010 65/10
GTIN	4019208198071
Artikelklasse	39R

Beskrivelse

Udførelse:

High-performance treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

Anvendelse:

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

Norm:

DIN 238

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	0,5 - 6,5 mm
Type	65/10
Borepatronkonus	B 10
Borehovedlængde åbnet	61,5 mm
Borehovedlængde lukket	68 mm
Største borepatronkonus-Ø	10,094 mm
Udvendig Ø	34 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

