



Snittapforlænger med IK, Type: 4L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338450 4L
GTIN	4045197603500
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger K ₂	5,5 mm
Til firkant K ₁	4,9 mm
Forlænger L ₂	70 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M8
Til gevindskæft-Ø d ₂	6 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 371	M4,5–6
Til indspændingslængde l ₁	26 mm
Forlænger L ₃	230 mm

Forlænger Ø D ₃	7 mm
Forlænger Ø D ₄	12,1 mm
Produkttype	Forlænger