

SWISS TOOLS

**Borestangholder Venstre, PSC, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål:
63/11-160mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320396 63/11-160
GTIN	2050001715753
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 – 320626 finder du i reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11
Aksel-spidsafstand f	22 mm
Reservedel	S05
Minimumforborings-Ø D ₁ min	40 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Skaft-Ø	63 mm
Nyttelængde L _N	138 mm
Adapter	PSC
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 26623-1

Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Produkttype	Borestangsholder

Tilbehør

Mellemlæg nr. 1 Type P06	320610 P06
Knæled nr. 4 Type P04	320612 P04
Højtrykskøledyse (HP) Type 63	320001 63
Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01
Dysering nr. 5 Type D07	320613 D07
Spændeskruer nr. 3 Type P05	320611 P05
Mellemlæg nr. 1 Type P04	320610 P04
Mellemlæg nr. 1 Type P02	320610 P02
Spændejern nr. 6 Type D07	320614 D07
Rørstift nr. 7 Type P04	320618 P04
Rørstift nr. 7 Type P05	320618 P05
Spændeskruer nr. 3 Type P02	320611 P02
Spændeskruer nr. 3 Type P06	320611 P06
Rørstift nr. 7 Type P02	320618 P02
Mellemlæg nr. 1 Type P05	320610 P05
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01
Spændeskruer nr. 3 Type P01	320611 P01
Knæled nr. 4 Type P06	320612 P06
Knæled nr. 4 Type P05	320612 P05
Spændeskruer nr. 3 Type D07	320611 D07
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01
Rørstift nr. 7 Type P06	320618 P06
Knæled nr. 4 Type P02	320612 P02

