



Bænksliber DS med udsugning, 400 V, Type: DS07/200A



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Artikelklasse	03S

Beskrivelse

Udførelse:

Dobbeltlibemaskine med udsugning integreret i standen.

Slibestøv udskilles gennem et vandfilter og efterkoblet kunststofforfilter samt -efterfilter på effektiv vis. **Levering uden slibeskiver.**

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.

Effektforbrug: 500 W

maks. omdrejningstal: 2900 min⁻¹

Slibeskive-Ø D: 200 mm

Slibeskivebredde T: 25 mm

Slibeskiveborings-Ø H: 51 mm

Transportmængde, udsugning: 6 m³/min

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	500 W
Vægt	95 kg

maks. omdrejningstal	2900 min ⁻¹
Transportmængde, udsugning	6 m ³ /min
Producentbetegnelse	DS07/200A
Slibeskivebredde T	25 mm
Slibeskiveborings-Ø H	51 mm
Slibeskive-Ø D	200 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Dobbeltlibemaskine

Tilbehør

Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596350 EK80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK36	596350 NK36
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596400 NK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596400 SC80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596400 EK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596350 SC80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596350 NK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type C800	596350 C800
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596350 EK60