



Snittapforlænger med IK, Type: 9L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338450 9L
GTIN	4045197603630
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til indspændingslængde l_1	36 mm
Til gevindskæft-Ø d_2	11 mm
Forlænger Ø D_3	11 mm
Til firkant K_1	9 mm
Forlænger L_3	230 mm
Forlænger Ø D_4	18 mm
Forlænger K_2	9 mm
Forlænger L_2	90 mm

Til nom. gevind- \emptyset d₁ DIN 374/376

M14

Produkttype

Forlænger