



Snittapforlænger, Type: 7L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338400 7L
GTIN	4045197336729
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger L ₂	80 mm
Til indspændingslængde l ₁	31 mm
Til firkant K ₁	7 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 371	M9
Forlænger Ø D ₃	9 mm
Forlænger Ø D ₄	15 mm
Til nom. gevind-Ø d ₁ DIN 374/376	M12
Forlænger K ₂	7 mm
Forlænger L ₃	230 mm

Til gevindskift-Ø d ₂	9 mm
Produkttype	Forlænger