



Snittapforlænger med IK, Type: 10L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338450 10L
GTIN	4045197603654
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- **Lang hhv. ekstra lang version.**
- **Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.**
- **Overførslen af momentet sker via firkanten.**
- **Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.**

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, eksempelvis i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger K_2	9 mm
Til nom. gevind- \emptyset d_1 DIN 374/376	M16
Forlænger L_3	230 mm
Forlænger L_2	90 mm
Til indspændingslængde l_1	36 mm
Forlænger \emptyset D_4	18 mm
Til gevindskæft- \emptyset d_2	12 mm
Til firkant K_1	9 mm

Forlænger Ø D ₃	12 mm
Produkttype	Forlænger