

**ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 16, Nom. spænde-Ø d: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308922 3
GTIN	4045197644985
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-Ø.

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	3 mm
Adapter	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed	≤ 10 µm
Type	425 E
Udvendig Ø D	17 mm
Samlet længde L	27,5 mm
Produkttype	Spændehoved

