



## Tandkransborepatron Prima, Type: 16/16



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	342215 16/16
GTIN	4019208062747
Artikelklasse	39R

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Bakkerne er hærdede.

Til højre- og venstreløb.

Med borepatronkonus DIN 238 til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

#### Anvendelse:

Til universelle borearbejder på elektriske håndboremaskiner, **slagboremaskiner** og standerboremaskiner.

### Teknisk beskrivelse

Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Type	16/16
Borehovedlængde lukket	86,5 mm
Borepatronkonus	B 16
Spændeområde	3 - 16 mm

Udvendig Ø	50 mm
Passende tandkransnøgle	S3
Produkttype	Tandkransborepatron