

**Garant****Selvspændende borepatron, Type: 130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	341250 130
GTIN	4045197152817
Artikelklasse	31K

**Beskrivelse****Udførelse:**

**High-performance** treklo-borepatron i præcisionsudførelse. Høj rundløbsnøjagtighed, nøglefri, selvspændende, høj spændekraft. Let at løse med håndkraft. Sliddele er hærdede og kan udskiftes.

**Anvendelse:**

På hånd- og standerboremaskiner, fræsemaskiner og drejemaskiner til at sætte på indstiksdorne nr. 342300 – 342850 eller direkte på maskinspindet.

**Norm:****DIN 238****Teknisk beskrivelse**

Borehovedlængde lukket	103 mm
Største borepatronkonus-Ø	15,733 mm
Borepatronkonus	B 16
Spændeområde	1 - 13 mm
Type	130
Borehovedlængde åbnet	90,5 mm
Udvendig Ø	50 mm
Produkttype	Borepatron, nøglefri

